






SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 4454 70 | 1/5 | 16,54 | 01 | 4010337117384 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 4454 72 | 1/5 | 22,81 | 11 | 4010337117391 |
|  Anthrazit (lackiert) | 4454 73 | 1/5 | 22,81 | 11 | 4010337117360 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4454 74 | 1/5 | 22,81 | 11 | 4010337117407 |
|  Grau matt (lackiert) | 4454 76 | 1/5 | 22,81 | 11 | 4010337117377 |

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Kralenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe: 32 mm

Leitergut: starr und flexibel
Anschlussquerschnitt
- für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
