




SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) (IP20) TX_44



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 4462 66 | 1/5 | 26,45 | 13 | 4010337093497 |
|  Anthrazit | 4462 67 | 1/5 | 32,65 | 13 | 4010337093503 |
|  Farbe Alu | 4462 65 | 1/5 | 32,65 | 13 | 4010337093480 |

Merkmale

- Geerdeter Tragring.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für starre und flexible Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |
| Umgebungstemperatur | |
| - erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis 45 °C |

Hinweise

- Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
- Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

- Beschriftungsschild "EDV" ist beigelegt.
