© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Reinweiß glänzend | 4462 70 | 1/5 | 15,66 | 01 | 4010337117339 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 4462 72 | 1/5 | 21,00 | 11 | 4010337117346 |
|  Anthrazit (lackiert) | 4462 73 | 1/5 | 21,00 | 11 | 4010337117315 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4462 74 | 1/5 | 21,00 | 11 | 4010337117353 |
|  Grau matt (lackiert) | 4462 76 | 1/5 | 21,00 | 11 | 4010337117322 |

**Merkmale**

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

| | |
|---|---|
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | <br>1,5 mm² bis 2,5 mm² |

---

**Hinweise**

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---

**Lieferumfang**

- Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

---