# GIRA Datenblatt



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ ohne Befestigungskrallen System 55**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Cremeweiß glänzend | 4466 01 | 1/10 | 7,72 | 21 | 4010337095088 |
|  Reinweiß glänzend | 4466 03 | 1/10 | 7,72 | 21 | 4010337095101 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4466 27 | 1/10/100 | 7,72 | 21 | 4010337095125 |
|  Anthrazit | 4466 28 | 1/10/100 | 9,61 | 11 | 4010337095132 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 4466 26 | 1/10 | 14,66 | 11 | 4010337095118 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4466 005 | 1/10/100 | 14,66 | 11 | 4010337095071 |
|  Grau matt (lackiert) | 4466 015 | 1/5 | 14,66 | 11 | 4010337095095 |
|  Edelstahl | 4466 600 | 1/10 | 23,76 | 11 | 4010337095149 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Merkmale**

- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |

---