









Steckdose mit Erdungstift 16 A 250 V~ und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4485 01	1/5	12,93	01	4010337095668
 Reinweiß glänzend	4485 03	1/10/100	12,93	01	4010337095682
 Reinweiß seidenmatt	4485 27	1/10	12,93	01	4010337095712
 Anthrazit	4485 28	1/10	14,25	11	4010337095729
 Farbe Alu	4485 26	1/10	18,90	11	4010337095705
 Schwarz matt	4485 005	1/10	18,90	11	4010337095651
 Grau matt	4485 015	1/5	18,90	11	4010337095675
 Edelstahl	4485 600	1/5	27,30	11	4010337095736

Merkmale

- Mit Steckklemmen.
 - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
 - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
 - Eingehauste Spreizkralen.
 - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
 - Geringe Einbautiefe.
 - Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
 - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
 - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
-

Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Ersetzt voll kompatibel 0485 ...:	
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz:	0 °C bis +45 °C

Hinweise

- Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
 - Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
 - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-