

## Steckdose mit Erdungstift 16 A 250 V~, Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55



| Spezifikation                                                                                           | Bestell-Nr. | VE   | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend    | 4488 01     | 1/10 | 21,30              | 01 | 4010337095804 |
|  Reinweiß glänzend   | 4488 03     | 1/10 | 21,30              | 01 | 4010337095835 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4488 27     | 1/10 | 21,30              | 01 | 4010337095859 |
|  Anthrazit           | 4488 28     | 1/10 | 22,62              | 11 | 4010337095866 |
|  Farbe Alu           | 4488 26     | 1/10 | 27,30              | 11 | 4010337095842 |
|  Schwarz matt        | 4488 005    | 1/10 | 27,30              | 11 | 4010337095798 |
|  Grau matt           | 4488 015    | 1/10 | 27,30              | 11 | 4010337095811 |
|  Edelstahl           | 4488 600    | 1/5  | 35,69              | 11 | 4010337095873 |

## Merkmale

- Mit Steckklemmen.
- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

## Technische Daten

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Einbautiefe:                 | 29 mm                                       |
| Leitergut:                   | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt         |                                             |
| - für Leiter von:            | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur          |                                             |
| - erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C                             |

---

## Hinweise

- Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
  - Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
  - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-