
















SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 4453 01 | 1/10/100 | 10,96 | 01 | 4010337093718 |
|  Cremeweiß glänzend | 4755 01 | 1/10 | 10,96 | 01 | 4010337093879 |
|  Reinweiß glänzend | 4453 03 | 1/10/100 | 10,96 | 01 | 4010337093732 |
|  Reinweiß glänzend | 4755 03 | 1/10 | 10,96 | 01 | 4010337093893 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4453 27 | 1/10/100 | 10,96 | 01 | 4010337093763 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4755 27 | 1/10/100 | 10,96 | 01 | 4010337093916 |
|  Anthrazit | 4453 28 | 1/10/100 | 12,26 | 11 | 4010337093770 |
|  Anthrazit | 4755 28 | 1/10 | 12,26 | 11 | 4010337093923 |
|  Farbe Alu | 4453 26 | 1/10 | 16,97 | 11 | 4010337093756 |

| | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|-------|----|---------------|
|  | Farbe Alu | 4755 26 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093909 |
|  | Schwarz matt | 4453 005 | 1/10/100 | 16,97 | 11 | 4010337093701 |
|  | Schwarz matt | 4755 005 | 1/10 | 16,97 | 11 | 4010337093862 |
|  | Grau matt | 4453 015 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093725 |
|  | Grau matt | 4755 015 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093886 |
|  | Edelstahl | 4453 600 | 1/5 | 25,33 | 11 | 4010337093787 |

Merkmale

- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüsselochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |
| Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C |

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
