

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE       | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 4755 01     | 1/10     | 10,96              | 01 | 4010337093879 |
|  Reinweiß glänzend       | 4755 03     | 1/10     | 10,96              | 01 | 4010337093893 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 4755 27     | 1/10/100 | 10,96              | 01 | 4010337093916 |
|  Anthrazit               | 4755 28     | 1/10     | 12,26              | 11 | 4010337093923 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 4755 26     | 1/5      | 16,97              | 11 | 4010337093909 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4755 005    | 1/10     | 16,97              | 11 | 4010337093862 |
|  Grau matt (lackiert)    | 4755 015    | 1/5      | 16,97              | 11 | 4010337093886 |

### Merkmale

- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüsselochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltraging.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

## Technische Daten

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einbautiefe:                                        | 29 mm                                       |
| Leitergut:                                          | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von:           | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C                             |

---

## Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-