

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel (Gehäuseunterteil und -oberteil) vorverdrahtet



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	4781 30	1/5/50	36,31	24	4010337092704

Technische Daten

Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Leitergut:	starr und flexibel