

## RF Wandsender 2fach für KNX



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 5178 01     | 1  | 135,44             | 06 | 4010337123026 |
|  Reinweiß glänzend       | 5178 03     | 1  | 135,44             | 06 | 4010337123033 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 5178 27     | 1  | 135,44             | 06 | 4010337123040 |
|  Anthrazit               | 5178 28     | 1  | 137,57             | 06 | 4010337123064 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 5178 26     | 1  | 139,68             | 06 | 4010337123057 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 5178 005    | 1  | 139,68             | 06 | 4010337123088 |
|  Grau matt (lackiert)    | 5178 015    | 1  | 139,68             | 06 | 4010337123071 |

### Merkmale

- Auf Wänden kann der Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden.
- Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer).
- Integrierte Schnittstelle USB Micro Typ B zur lokalen Programmierung und als KNX RF Schnittstelle nutzbar.
- Batteriebetriebenes Gerät.
- Gerät unterstützt KNX Secure.

## Funktion "Schalten"

- Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
- Befehl bei kurzem oder langem Tastendruck.

## Funktion "Dimmen"

- Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (heller-EIN, dunkler-AUS, heller/dunkler-UM).

## Funktion "Jalousie"

- Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (AUF, AB, UM).

## Funktion "Wertgeber"

- 1Byte, 2 Byte, 3 Byte, 14 Byte ASCII.

## Funktion "Farbe"

- Farbsteuerung RGB/RGBW, toggeln von 8 Farbwerten.

## Funktion "Szenennebenstelle"

- Szenenabruf und Speichern möglich, toggeln von 8 Szenen.

## Funktion "Individuell"

- Diverse Funktionskombinationen bei Taste drücken bzw. loslassen.
- Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich.

---

## Technische Daten

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| KNX Medium:            | RF1.R            |
| Inbetriebnahme-Modus:  | S-Mode           |
| Nennspannung:          | DC 3 V           |
| Batterien:             | 1 x CR 2032      |
| Umgebungstemperatur:   | -5 °C bis +45 °C |
| Funkfrequenz:          | 868,3 MHz        |
| Sendeleistung:         | max. 20 mW       |
| Reichweite (Freifeld): | ca. 100 m        |

---

## Hinweise

- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
- Bei Verwendung von metallischen Abdeckrahmen kann es zu Reichweiteinbußen kommen.
- Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

## Lieferumfang

- Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
  - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
-