

## System 3000 Touchaufsatz System 55



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 5365 01     | 1/5 | 89,93              | 02 | 4010337096856 |
|  Reinweiß glänzend       | 5365 03     | 1/5 | 89,93              | 02 | 4010337096863 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 5365 27     | 1/5 | 89,93              | 02 | 4010337096887 |
|  Anthrazit               | 5365 28     | 1/5 | 93,06              | 02 | 4010337096894 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 5365 26     | 1/5 | 97,74              | 02 | 4010337096870 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 5365 005    | 1/5 | 97,74              | 02 | 4010337096917 |
|  Grau matt (lackiert)    | 5365 015    | 1/5 | 97,74              | 02 | 4010337107071 |
|  Edelstahl               | 5365 600    | 1/5 | 106,45             | 02 | 4010337096900 |

## Merkmale

- Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche.
- Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz.
- Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuerereinsatz.
- Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuerereinsatz.
- Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition.
- Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung).
- Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

---

## Technische Daten

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C

---