

## eNet Funk Jalousieaktor 1fach Mini



| Spezifikation                                                                     | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  | 5427 00     | 1/5 | 131,82             | 42 | 4010337774235 |

### Merkmale

- Der eNet Funk Jalousieaktor ermöglicht die Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
- Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
- Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
- Statusrückmeldung an eNet Funksender.
- Behangfahrzeit speicherbar.
- Lamellenumsteuerzeit speicherbar.

### Technische Daten

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Nennspannung:              | AC 230 V, 50/60 Hz     |
| Stand-by:                  | max. 0,5 W             |
| Umgebungstemperatur:       | -25 °C bis +70 °C      |
| Anschlussleistung Motoren: | 1000 W                 |
| Anschlussquerschnitt:      | max. 4 mm <sup>2</sup> |
| Funkfrequenz:              | 868,0 bis 868,6 MHz    |
| Reichweite (Freifeld):     | ca. 100 m              |
| Abmessungen:               | Ø 53,0 H 28,0 mm       |

### Hinweise

- Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

---