







System 106 Sprachmodul IP



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Edelstahl	5592 920	1	558,96	30	4010337112754
 Aluminium (eloxiert)	5592 916	1	490,15	30	4010337138136
 Verkehrsweiß (lackiert)	5592 902	1	459,87	30	4010337112778
 Edelstahl V4A	5592 914	1	661,19	30	4010337112785
 Bronze	5592 921	1	661,19	30	4010337112792
 Schwarz matt (lackiert)	5592 925	1	661,19	30	4010337112808

Merkmale

- Für das Türkommunikationssystem IP geeignet.
- Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audiokommunikation zwischen Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion.
- Zwei integrierte Mikrofone und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgereuschen, die durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE).
- Alle weiteren System 106 Module der Türstation werden über das Sprachmodul IP mit Spannung versorgt.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	PoE über RJ45PoE-Standard IEEE 802.3af-2003,PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018-1 Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen Abgabeleistung von 30 W eingesetzt werden.
Schutzklasse:	III (SELV)
Leistungsaufnahme	
- Ruhezustand:	1,75 W
- Audio-Sprechzustand:	2,50 W
- Video-Sprechzustand:	2,76 W
Anschlüsse	
- Netzwerk und PoE Versorgung:	RJ45(nur in Verbindung mit beigelegtem Patchkabel zu betreiben)
- Videokomponenten:	1 x Anschluss Kameramodul1 x Anschluss Rufdisplaymodul
- System:	2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen in mm:	B 106,5 x H 106,5 x T 28,7
