© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Ausschalter 2-polig**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Grau | 0102 31 | - | - | - | 4010337102311 |

**Merkmale**

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Wassergeschützt Aufputz IP66

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt | |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm² |
| Nennleistung | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

**Hinweise**

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Lieferumfang**

- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

---