




Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Serienschalter	0105 00	-	-	-	4010337105008
 Wechselschalter 2fach	0108 00	-	-	-	4010337108009

Technische Daten

Einbautiefe	
- 0105 00:	28 mm
- 0108 00:	32 mm
Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.