© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Wippschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0105 13	-	-	-	4010337105138

Technische Daten

Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.