
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Universal-Aus-Wechselschalter	0106 00	-	-	-	4010337106005
 Universal-Aus-Wechselschalter, ohne Befestigungskrallen	0816 00	-	-	-	4010337816003
 Kreuzschalter	0107 00	-	-	-	4010337107002
 Ausschalter 2-polig	0102 00	-	-	-	4010337102007

Technische Daten

Einbautiefe:	28 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.