

Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0106 11	-	-	-	4010337106111

Technische Daten

Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
- Auch beleuchtbar anzuschließen.