




Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Serienschalter | 0105 00 | - | - | - | 4010337105008 |
|  Wechselschalter 2fach | 0108 00 | - | - | - | 4010337108009 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe | |
| - 0105 00: | 28 mm |
| - 0108 00: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
| Nennleistung | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Hinweise

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.