


Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Glühlampenelement 230 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Universal-Aus-Wechselschalter	0116 00	-	-	-	4010337116004
 Ausschalter 2-polig	0112 00	-	-	-	4010337112006

Technische Daten

Einbautiefe:	28 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.