

## Wipp-Kontrollschatz 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Grau	0116 30	-	-	-	4010337116301

### Merkmale

- Mit Glimmlampenelement.

### Technische Daten

Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

### Lieferumfang

- Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigegeben.
- Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigegeben.
- Glimmlampenelement 230 V~ 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.