GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	0116 31	-	-	-	4010337116318

Merkmale

- Mit Glimmlampenelement.
- Wassergeschützt Aufputz IP66

Technische Daten

Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
- Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigefügt.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.