

Wipp-Kontrollschatz 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld (Gehäuseunterteil und -oberteil) Universal-Aus-Wechselschalter



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Grau | 0116 31 | - | - | - | 4010337116318 |

Merkmale

- Mit Glimmlampenelement.
- Wassergeschützt Aufputz IP66

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
| Nennleistung - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Hinweise

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
- Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigegeben.