




## Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Serienschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0125 66	-	-	-	4010337125662
 Anthrazit	0125 67	-	-	-	4010337125679
 Farbe Alu	0125 65	-	-	-	4010337125655

### Technische Daten

Einbautiefe	
- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm
Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

### Hinweise

- Mit abtastbarer Bedienungsführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
- Nachfolgeartikel: 3125 00 + 3495 xxLieferbar ab 08/2024.