© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Serienschalter**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Reinweiß | 0125 66 | - | - | - | 4010337125662 |
|  Anthrazit (lackiert) | 0125 67 | - | - | - | 4010337125679 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 0125 65 | - | - | - | 4010337125655 |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe | |
| - 0125 ..: | 25 mm |
| - 0128 ..: | 28 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm² |
| Nennleistung | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

**Hinweise**

- Mit abtastbarer Bedienerführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
- Nachfolgeartikel: 3125 00 + 3495 xxLieferbar ab 08/2024.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.