

## Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Serienschalter



| Spezifikation                                                                                            | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß               | 0125 66     | -  | -                  | -  | 4010337125662 |
|  Anthrazit (lackiert) | 0125 67     | -  | -                  | -  | 4010337125679 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 0125 65     | -  | -                  | -  | 4010337125655 |

### Technische Daten

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Einbautiefe                           |         |
| - 0125 ...                            | 25 mm   |
| - 0128 ...                            | 28 mm   |
| Anschlussquerschnitt                  |         |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm² |
| Nennleistung                          |         |
| - LEDi/ CFLi:                         | 100 W   |

### Hinweise

- Mit abtastbarer Bedienerführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
- Nachfolgeartikel: 3125 00 + 3495 xxLieferbar ab 08/2024.