

Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Wechselschalter 2fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0128 66	-	-	-	4010337128663
 Anthrazit (lackiert)	0128 67	-	-	-	4010337128670
 Farbe Alu (lackiert)	0128 65	-	-	-	4010337128656

Technische Daten

Einbautiefe	
- 0125 ...	25 mm
- 0128 ...	28 mm
Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Mit abtastbarer Bedienerführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
- Nachfolgeartikel: 3128 00 + 3495 xxLieferbar ab 08/2024.