# GIRA Datenblatt



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Wechselschalter 2fach**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinweiß | 0128 66 | - | - | - | 4010337128663 |
| Anthrazit (lackiert) | 0128 67 | - | - | - | 4010337128670 |
| Farbe Alu (lackiert) | 0128 65 | - | - | - | 4010337128656 |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe | |
| - 0125 ..: | 25 mm |
| - 0128 ..: | 28 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm² |
| Nennleistung | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

**Hinweise**

- Mit abtastbarer Bedienerführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
- Nachfolgeartikel: 3128 00 + 3495 xxLieferbar ab 08/2024.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.