

Zugschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte und Adapter K/P25 Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0146 11	-	-	-	4010337146117

Technische Daten

Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
- Für Wand- und Deckenmontage.
- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.