© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Wipptaster 10 A 250 V~ Serientaster



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	0155 30	1/10	37,75	14	4010337155300

Merkmale

- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Wassergeschützt Aufputz IP44

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Hinweise

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.