© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55, Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	0176 01	1/10	51,78	01	4010337176015
 Reinweiß glänzend	0176 03	1/10	51,78	01	4010337176039

Merkmale

- Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:	30 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter bis:	2,5 mm²

Hinweise

- Nicht bruchsicher.
- Passend in jede handelsübliche Gerätedose.