

LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  20 – 200 W | 0300 00 | 1/5 | 41,60 | 02 | 4010337300007 |

Merkmale

- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen.
- Kurzschlusschutz mit Feinsicherung.
- Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50 Hz |
| Anschlussleistung bei 25 °C | |
| - HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt): | typ. 3 bis 40 W |
| - Glühlampen: | 20 bis 200 W |
| - HV-Halogen: | 20 bis 200 W |
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |

Hinweise

- Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.