© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Einsatz Elektronisches Potentiometer für Steuereingang 1 – 10 V Schaltfunktion**




| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0309 00 | 1/5 | 56,39 | 02 | 4010337309000 |

**Merkmale**

- Elektronisches Potentiometer mit Schaltfunktion für elektronische Vorschaltgeräte oder Tronic-Trafos mit 1 – 10 V-Steuereingang.
- Drücken des Bedienknopfs schaltet die EVG ein und aus.
- Drehen stellt die Helligkeit ein.
- Grundhelligkeit einstellbar.
- Kurzschlussschutz des Schaltkontaktes durch integrierte Feinsicherung.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| 1 – 10 V Schnittstelle | |
| - Steuerspannung: | 0,7 bis 12 V |
| - Steuerstrom: | max. 50 mA |
| Schaltstrom | |
| - ohmsch: | 6 A |
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Umgebungstemperatur: | +5 °C bis +25 °C |

**Lieferumfang**

- Sicherung ist im Lieferumfang enthalten.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.