© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	0780 01	1/10	17,41	01	4010337780014
 Reinweiß glänzend	0780 03	1/10	17,41	01	4010337780038
 Reinweiß seidenmatt	0780 04	1/10	17,41	01	4010337780045

Technische Daten

Einbautiefe:	25 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Passend in jede handelsübliche Gerätedose.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.