

## Profil 55 mit Befestigungswinkel 8fach



| Spezifikation                                                                                                            | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert) | 1198 27     | 1  | 262,98             | 17 | 4010337198277 |
|  Aluminium                            | 1198 26     | 1  | 226,02             | 17 | 4010337198260 |

### Merkmale

- Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage.
- Mit Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
- Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

### Hinweise

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
- Über die Befestigungswinkel bzw. Standfüße kann das Profil 55 sowohl als Tischgehäuse als auch unter Hängeschränken oder in Ecken installiert werden.