

## Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage 1fach



| Spezifikation                                                                                                            | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert) | 1361 27     | 1  | 54,67              | 17 | 4010337361275 |
|  Aluminium                            | 1361 26     | 1  | 45,57              | 17 | 4010337361268 |

### Merkmale

- Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung.
- Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
- Vereinfachte Montage durch Einklippen der Einsätze.

### Hinweise

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.