© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage 5fach**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert) | 1364 27 | 1 | 187,29 | 17 | 4010337364276 |
|  Aluminium | 1364 26 | 1 | 156,07 | 17 | 4010337364269 |

**Merkmale**

- Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung.
- Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
- Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

**Hinweise**

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.