© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

IR-Gateway HLK für KNX



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	2029 00	1	289,00	06	4010337132714

Merkmale

- KNX Gateway zur Integration von Klimageräten in ein KNX System.
- Konfiguration über ETS.
- KNX Data Secure zertifiziert.
- Raumtemperaturmessung: Messung der Raumtemperatur durch interne Fühler.
- Raumluftfeuchtigkeitsmessung: Messung der Raumluftfeuchtigkeit durch internen Fühler.
- Szenenfunktion: Speicherung von bis zu 10 Szenen.
- 2 Binäreingänge, z. B. zum Anschluss von Fensterkontakten.
- Spannungsversorgung über KNX Bus, daher keine zusätzliche Stromversorgung notwendig.
- LED-Anzeige für Programmierstatus.
- 1 x USB-Buchse Typ C.
- Kompatibel mit allen gängigen Klima-Split Produkten diverser Hersteller.
- Bidirektionale IR Schnittstelle.
- Updatefähige IR-Code Datenbank.

Technische Daten

KNX Betriebsspannung:	DC 29 V
Stromaufnahme KNX:	17 mA
Anschluss KNX:	Anschluss- und Abzweigklemme
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 bis 95 % (keine Betauung)
Montageart:	Wandmontage

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Hinweise

- Installation nur in Innenräumen. Direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, hohe Luftfeuchtigkeit und Staub vermeiden.
