
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Lautsprecher Unterputz-Radio IP System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2282 01	1	29,72	03	4010337076230
Reinweiß glänzend	2282 03	1	29,72	03	4010337076247
Reinweiß seidenmatt	2282 27	1	29,72	03	4010337076254
Anthrazit	2282 28	1	32,00	03	4010337076261
Farbe Alu (lackiert)	2282 26	1	34,86	03	4010337076162
Schwarz matt (lackiert)	2282 005	1	34,86	03	4010337037286
Grau matt (lackiert)	2282 015	1	34,86	03	4010337083931
Edelstahl	2282 600	1	40,00	03	4010337032861
Schwarzglasoptik	2282 05	1	40,00	03	4010337889182

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Merkmale

- Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - Lautsprecher-/AUX-Anschluss:	1,5 mm²
Impedanz:	8 Ω
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +50 °C
