

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|----------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Cremeweiß glänzend | 2459 01 | 1 | 91,03 | 02 | 4010337076223 |
| Reinweiß glänzend | 2459 03 | 1 | 91,03 | 02 | 4010337076179 |
| Reinweiß seidenmatt | 2459 27 | 1 | 91,03 | 02 | 4010337076186 |
| Anthrazit | 2459 28 | 1 | 92,62 | 02 | 4010337076285 |
| Farbe Alu | 2459 26 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337076193 |
| Schwarz matt | 2459 005 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337076209 |
| Grau matt | 2459 015 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337090151 |
| Edelstahl (lackiert) | 2459 600 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337076148 |

Merkmale

- Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
 - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden.
-

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Eingangsspannung: | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-Anschluss: | 1 x Typ A, 1 x Typ C |
| Ausgangsspannung USB: | DC 5 V |
| Ladestrom | |
| - USB A: | max. 2,4 A |
| - USB C: | max. 3 A |
| Stand-by: | ≤80 mW |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |
| Einbautiefe: | 31 mm |
| Umgebungstemperatur: | +5° C bis +35° C |

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
 - Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen.
 - Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.
-

Lieferumfang

- USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten.
-