

## FI-Schutzschalter 30 mA



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 2664 01     | 1  | 167,90             | 03 | 4010337011897 |
|  Reinweiß glänzend       | 2664 03     | 1  | 167,90             | 03 | 4010337011903 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 2664 27     | 1  | 167,90             | 03 | 4010337011910 |
|  Anthrazit               | 2664 28     | 1  | 168,58             | 03 | 4010337011927 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 2664 26     | 1  | 170,28             | 03 | 4010337011934 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 2664 005    | 1  | 170,28             | 03 | 4010337037064 |
|  Grau matt (lackiert)    | 2664 015    | 1  | 170,28             | 03 | 4010337085232 |

### Merkmale

- Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
- Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.

## Technische Daten

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bemessungsspannung:                       | AC 230 V, 50/60 Hz                          |
| Bemessungsstrom:                          | 16 A                                        |
| Bemessungsfehlerstrom:                    | 30 mA                                       |
| Einbautiefe:                              | 32 mm                                       |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur:                      | -25 °C bis +40 °C                           |

---

## Hinweise

- Einsatzgebiete: Brüstungskanäle, vor Steckdosen oder in Gira Energiesäule.
  - Montage in eine tiefe Gerätedose.
-