GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Wippschalter 3fach 10 AX 250 V~ mit Wippen Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2832 01	1/10	38,16	29	4010337832010
Reinweiß glänzend	2832 03	1/10	38,16	29	4010337832034
Anthrazit	2832 28	1/10	41,02	29	4010337832287
Farbe Alu (lackiert)	2832 26	1/10	45,37	29	4010337832263
Schwarz matt (lackiert)	2832 005	1/10	45,37	11	4010337038528
Grau matt (lackiert)	2832 015	1/10	45,37	11	4010337087120
Edelstahl (lackiert)	2832 600	1/10	49,42	29	4010337022053

Technische Daten

Einbautiefe:	25 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter bis:	2,5 mm²

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
