
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Ausschalter 2-polig**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  mit Befestigungskrallen | 3112 00 | 1/10 | 40,65 | 01 | 4010337038696 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3822 00 | 1/10 | 40,65 | 01 | 4010337038702 |

**Merkmale**

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe | |
| - 3112 00: | 32 mm |
| - 3822 00: | 23 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm² |
| Nennleistung | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Hinweise**

- Durch Drehen des LED-Einsatzes um 180° auch beleuchtbar anzuschließen.

---

**Lieferumfang**

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

---