© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Universal-Aus-Wechselschalter**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Grau | 3116 31 | 1 | 58,71 | 14 | 4010337123842 |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt<br>- für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm² |
| Nennleistung<br>- LEDi/ CFLi: | 100 W |

**Hinweise**

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

**Lieferumfang**

- Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigefügt.
- Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigefügt.
- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.