


Einsatz Wipp-Kontrollschalter 16 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3186 00	1/10	37,18	01	4010337124443

Merkmale

- Zum Schalten von hohen Lasten
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	200 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.
