© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Abdeckung mit Beschriftungsfeld und Glasscheibe passend zu wassergeschützten Wippschaltern, Kontrollschaltern und Tastern**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Rot RAL 3000 | 3206 30 | 1 | 30,33 | 14 | 4010337123811 |

**Merkmale**

- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

**Lieferumfang**

- Beschriftungssschilder "Rauchabzug" und "Hausalarm" sowie "Rookafvoer" und "Alarm" sind beigefügt.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.