



Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Ausschalter 2-polig



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskralen | 3102 00 | 1/10 | 22,51 | 01 | 4010337038672 |
|  ohne Befestigungskralen | 3812 00 | 1 | 22,51 | 01 | 4010337038689 |

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenschlüsseltrieb PZ1 / Schlitz / PH.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe | |
| - 3102 00: | 32 mm |
| - 3812 00: | 23 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
| Nennleistung | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.
