


## Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter



| Spezifikation                                                                                                | Bestell-Nr. | VE       | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen    | 3126 00     | 1/10/100 | 14,65              | 01 | 4010337039020 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3836 00     | 1/10     | 14,65              | 01 | 4010337038962 |

### Merkmale

- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Die daraus resultierende einheitliche Wippenstellung ermöglicht ein geordnetes und hochwertiges Bild der Elektroinstallation.
- Vor allem beim Mehrfachkombinationen, etwa mit mehreren Schaltern in einem Rahmen, wird die Ästhetik erheblich gesteigert.

### Technische Daten

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Einbautiefe                           |         |
| - 3126 00:                            | 32 mm   |
| - 3836 00:                            | 23 mm   |
| Anschlussquerschnitt                  |         |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm² |
| Nennleistung                          |         |
| - LEDi/ CFLi:                         | 100 W   |

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.