
# GIRA Datenblatt



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  mit Befestigungskrallen | 3151 00 | 1/10/100 | 11,96 | 21 | 4010337038764 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3871 00 | 1/10 | 11,96 | 01 | 4010337064626 |

**Technische Daten**

Einbautiefe
- 3151 00: 32 mm
- 3871 00: 23 mm

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

**Hinweise**

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.