
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  mit Befestigungskrallen | 3158 00 | 1/10/100 | 31,27 | 01 | 4010337039235 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3878 00 | 1/10 | 31,27 | 01 | 4010337064442 |

**Merkmale**

- Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
- Elektrisch und mechanisch verriegelt.

**Technische Daten**

Einbautiefe
- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

**Hinweise**

- Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.